

# Tritudador desmontable MDH 460

## Motor

Nomenclatura	Ref.
Carbones con tapones (los 2)	0504
Rodamiento	0601
Arandela elástica	0726
Muelle de bloqueo	0767
Muelle seguridad	0768
Pasador cable (230 V)	0950
Pasador cable (115 V)	0950.1
Interruptor (115 V / 230 V)	0965
Condensador antiparasitario	0972
Condensador antiparasitario + filtro (230 V)	0972.1
Etiqueta de seguridad -Cuidado	1017
Cinta adhesiva "Dynamic"	1027
Etiqueta de identificación (230 V)	1054
Etiqueta de identificación (115 V)	1055
Turbina	7933
Tornillos de tirantes (los 4)	8317
Media carcasa superior	9002
Tecla de seguridad	9005
Tecla de bloqueo	9007
Inducido (115 V)	9008.11
Inducido (230V)	9008.12
Tapón	9009
Tecla puesta en marcha	9010
Cable de alimentación doble hilo 230 V	9011
Tornillos de empuñadura (los 4)	9014
Carter superior motor (equipado con portacarbones)	9015
Masa (230 V) - Carter equipado de portacarbones	9016
Tornillos de masa (los 2)	9023
Carter aluminio inferior	9024
Arandela de acoplamiento	9025
Tirantes (los 4)	9026
Cubo de acoplamiento	9028
Masa (115 V) - Carter equipado de portacarbones	9038
Cable de alimentación doble hilo 115 V	9040
Cable para portacarbones 230 V (los 2)	9043
Cable de alimentación (Australia)	9066
Tapón variador	9112
Cable para portacarbones 230 V (los 2)	9143
Empuñadura completa 230 V	9900
Empuñadura completa 115 V	9900.1
Media carcasa inferior 230 V (con etiqueta)	9903
Media carcasa inferior 115 V (con etiqueta)	9903.1

